



PROTECTION DES YEUX

Visière SPHÈRE

Un champ de vision exceptionnel à 180°

- > Ergonomie de port avec les demi masques - Réglage en profondeur de la visière
- > Écran en polycarbonate - **Protection totale de la face**
- > Offre une **qualité optique supérieure** avec un champ de vision illimité
- > Qualité optique parfaite - Large champ de vision
- > Bandeau réglable - **Compatible avec les verres correcteurs**



Conditionnement :
Carton de 5

EN 166:2001

Réf. VISBSPC

| **Utilisations** | 1. Préparation des bouillies - 2. En phase d'application - 3. Lavage du matériel

Lunettes-masque STANDARD

Une protection performante à un tarif économique

- > **Protection contre les projections** de liquides et poussières
- > Ventilation indirecte pour l'**optimisation du confort**



Conditionnement :
Carton de 200 lunettes
en sachet unitaire

EN 166:2001

Réf. LMANTIB

| **Utilisations** | 1. Préparation des bouillies - 2. Application sans cabine et pompe à dos - 3. Lavage du matériel

Lunettes-masque CASPIAN

Ventilation indirecte pour une meilleure protection contre la poussière, les liquides et le métal en fusion

- > Idéal pour les **utilisations prolongées**
- > Large champ de vision
- > **Bandeau de maintien élastique** et réglable



Conditionnement :
Carton de 100 lunettes
en sachet de 10

EN 166 - EN 170

Réf. LMANTIBC

| **Utilisations** | 1. Préparation des bouillies - 2. En application : sans cabine et/ou pompe à dos - 3. Lavage du matériel

Lunettes-masque 3M™ FAHRENHEIT

Antirayure et antibuée

- > Ergonomie avec des **lunettes de vue** (encoches spécifiques)
- > Adéquation parfaite avec les demi-masques 3M
- > **Vision panoramique** et protection anti UV
- > Protection contre l'abrasion



Conditionnement :
Carton de 10 lunettes
en sachet unitaire

EN 166:2001

Réf. LMFAHR

| **Utilisations** | 1. Préparation des bouillies - 2. Lavage du matériel - 3. Application sans cabine

Lunettes-masque EXCELA 3M™ 2890

Meilleur confort d'utilisation

- > Oculaire en acétate pour une **protection contre les produits chimiques**
- > Protection contre les projections
- > Qualité optique classe 1
- > Ventilation indirecte



Conditionnement :
Carton de 10 lunettes
en sachet unitaire

EN 166:2001

Réf. LMEXCEL

| **Utilisations** | 1. Préparation des bouillies - 2. Lavage du matériel - 3. Application sans cabine

COMMENT BIEN CHOISIR SES CARTOUCHES DE PROTECTION RESPIRATOIRE ?

Cartouches A2P3 | Protection phytopharmaceutique



CODE COULEUR	TYPE DE FILTRE	CONTAMINANT FILTRÉ	CONDITIONS D'UTILISATION
Marron clair	A	Gaz et vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition >65°C principalement des solvants et hydrocarbures tels que acétates, acides acétiques, acrylique, alcools, benzène, phénols, styrène ...	Classe 1 : 1000 ppm Classe 2 : 5000 ppm Classe 3 : 10000 ppm Avec un système à ventilation assistée : Classe 1 : 500 ppm Classe 2 : 1000 ppm
Blanc	P	Particules	P1: efficacité du filtre >80% P2: efficacité du filtre >94% P3: efficacité du filtre >99,95%

Cartouches ABEKP3 | Protection oenologique



CODE COULEUR	TYPE DE FILTRE	CONTAMINANT FILTRÉ	CONDITIONS D'UTILISATION
Marron clair	A	Gaz et vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition >65°C principalement des solvants et hydrocarbures tels que acétates, acides acétiques, acrylique, alcools, benzène, phénols, styrène ...	Classe 1 : 1000 ppm Classe 2 : 5000 ppm Classe 3 : 10000 ppm Avec un système à ventilation assistée : Classe 1 : 500 ppm Classe 2 : 1000 ppm
Gris	B	Gaz et vapeurs inorganiques sauf CO : brome, cyanure, chlore, hydrogène, sulfuré, fluor, isocyanates, formol, acide cyanhydrique ...	
Jaune	E	Gaz et vapeurs acides : anhydride sulfurique, dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, fluorhydrique, formique ...	
Vert	K	Ammoniac et dérivés organiques d'ammoniac : hydrazine, méthylamine, aziridine ... Particules	
Blanc	P	Particules	P1: efficacité du filtre >80% P2: efficacité du filtre >94% P3: efficacité du filtre >99,95%

NR : Non réutilisable, utilisation pendant maximum un poste de travail

R : Réutilisable, pendant plusieurs poste de travail - D : Répond au test normatif optionnel de colmatage à la poussière de dolomite

Cartouches P3 | Protection poussières phytopharmaceutiques



CODE COULEUR	TYPE DE FILTRE	CONTAMINANT FILTRÉ	CONDITIONS D'UTILISATION
Blanc	P	Particules	P1: efficacité du filtre >80% P2: efficacité du filtre >94% P3: efficacité du filtre >99,95%

ASSOCIATIONS MASQUES & CARTOUCHES

DEMI-MASQUE
JETABLE

Désignation



	150	9163	9332	4255+	4277+	4279+
Niveau de filtration	FFP3	FFP3	FFP3	A2P3	ABEP3	ABEKP3
Matière de la pièce faciale	Polypropylène	Mousse polypropylène	Mousse polypropylène	Elastomère thermoplastique	Elastomère thermoplastique	Elastomère thermoplastique
Ergonomie / Confort	★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Soupape respiratoire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtration intégrée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilation active	En option avec le coolflow					
Références produits	M150FFP3	M9163E	M9332	M4255	M4277	M4279

Désignation & références

Designation des cartouches

Paire de filtres P3 - FP3ELIP	PAS DE CARTOUCHE MASQUES JETABLES
Filtre de rechange A2P3 FA2P3DU	
Paire de cartouches A2P3 Press to check - CARMF8	
Paire de filtres P3 - 2135 3M - CARMP3	
Cartouches de rechange A2P3 3M - CARM01	
Cartouches de rechange ABEKP3+ 3M - CARM04	
Cartouches de rechange ABEK2HgP3+ - CARM6099	
Cartouches A2B2P3 - Spaciani Vendue à l'unité - FA2B2P3R	

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE

MASQUE INTÉGRAL RÉUTILISABLE



Elipse	Duetta	Force 8	6200	6500	7500	Elipse integra	Dupla	6800
--------	--------	---------	------	------	------	----------------	-------	------

Elastomère thermoplastique	Elastomère thermoplastique	Elastomère thermoplastique	Elastomère thermoplastique	Silicone	Silicone	Elastomère thermoplastique	Silicone	Silicone
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------	----------	----------------------------	----------	----------

★★★★	★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
------	---	------	------	-------	-------	------	------	-------

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---

DMELIP	MDUETTA	MFORCE8C	KM6200	KM6500	KM7500	MELIPI	MDUPLA	KM6800
--------	---------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Designation des cartouches

✓						✓		
	✓						✓	
		✓						
			✓	✓	✓			✓
			✓	✓	✓			✓
			✓	✓	✓			✓
								✓
							✓	



Désignation



	Phytoplus	Phytoplus FU	Cleanspace 2	Cleanspace ULTRA	Cleanspace ULTRA	TR 600
Matière de la pièce faciale	Silicone	Nylon enduit	Silicone	Silicone	Silicone	4 coiffes au choix
Ergonomie / Confort	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Soupape respiratoire						
Filtration intégrée+						
Ventilation active	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Références produits	KVAP1702	KVAPCLV	CPP3	CSPP	CSPP	TR600KC

Désignation & références

Désignation des cartouches

Cartouches A2B2P3 - Spaciani Vendue à l'unité - FA2B2P3R	✓	✓				
Filtre P3 - Cleanspace - Vendue à l'unité - CSFTM3P			✓	✓	✓	
Filtre A2P3 - Cleanspace CSFA2P3			✓	✓	✓	
Filtre ABEKP3 - Cleanspace CSFABEK			✓	✓	✓	
Filtre A2P - 3M - TR6310E						✓

POINT RÉGLEMENTAIRE :

Préparation des traitements (Se référer à l'étiquette du produit - en agriculture la protection des voies respiratoires la plus couramment recommandée est le niveau A2P3) - Utiliser uniquement dans des espaces bien ventilés, qui ne manquent pas d'oxygène et qui ne contiennent pas d'éléments explosifs - S'assurer de la bonne étanchéité autour du visage avant de pénétrer dans la zone à risque

Masque 3M™ 4255+

Masque à cartouches A2P3 intégrées

VALVE RESPIRATOIRE - Diminution de 30% de la résistance à la respiration par rapport à l'ancienne génération

| Confort de l'utilisateur | Joint facial souple confortable - Masque léger et bien équilibré - Profil bas et conception ergonomique Brides facilement réglables pour un ajustement sûr et confortable

| Pratique à utiliser | Prêt à l'emploi, « sans maintenance » avec filtres intégrés - Conçu pour être compatible avec la plupart des lunettes - Sachet refermable pour un stockage pratique et hygiénique entre les utilisations.

Réf.	Informations
M4251	Protection A1P2
M4255	Protection A2P3



Conditionnement :
Boîte de 1 masque
Carton de 10 boîtes



| Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. En phase d'application - 3. Lavage du matériel

Ventilateur COOL FLOW™ FAN 1040

Réduisez l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur de votre demi-masque respiratoire

Ils sont prêts à l'emploi et sans entretien. Conçu pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque afin d'améliorer le confort du porteur. Il comprend une batterie rechargeable et peut être rechargé avec le chargeur USB inclus.

Principales caractéristiques :

Rechargeable - 3 niveaux de fonctionnement

- > Temps de charge de la batterie : 4 heures
- > Temps d'autonomie : 8 heures
- > Température de charge : + 15 ° C à + 40 ° C



Conditionnement :
Carton de 1 ventilateur
Carton de 5 boîtes

Réf. VENTILCF





PROTECTION RESPIRATOIRE

Masque 150 FFP3

Protection vis à vis des aérosols, solides et/ou liquides - Protection P3

- > Garantit une **étanchéité parfaite** et un confort d'utilisation
- > Barrette nasale interne qui s'adapte aux différentes formes de visage
- > Soupape d'expiration qui facilite la sortie de l'air expiré chaud-humide
- > **Environnements très poussiéreux**
- > Marquage "NR": utilisable pour un seul quart de travail (maximum 8 h)

Utilisations | Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons), manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)



Conditionnement :
Carton de 20

EN 149:2001
A1:2009

Réf. **M150FFP3**

Masque 9163 3M™ FFP3

Protection vis à vis des aérosols, solides et/ou liquides - Protection P3

- > Usage pour poussières de semences et de céréales traitées, manipulation occasionnelle de produits phytos en poudre
- > Masque à usage **unique pliable, facile à stocker - durée de vie de 5 ans**

Utilisations | Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons), manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)



Conditionnement :
Boîte de 15 masques
Carton de 300 masques

EN 149:2001
A1:2009

Réf. **M9163E**

Masque 9332 3M™ EXCELA - FFP3

Protection vis à vis des aérosols, solides et/ou liquides - Protection P3

- > Contre les poussières fines de niveau élevé et les brouillards aqueux et huileux
- > Masque à usage unique, **pliable et facile à stocker**

Utilisations | Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons), manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)



Conditionnement :
Boîte de 5 masques
Carton de 8 boîtes

EN 149:2001
A1:2009

Réf. **M9332**

Demi-masque Elipse®

Protection vis à vis des aérosols, solides et/ou liquides - Protection P3

- > Conçu pour **épouser le contour de votre visage**
- > Conservation 5 ans, pour le masque et les filtres
- > Modèle compact, **léger et flexible** - 4 positions pour un meilleur confort
- > Filtre HEPA (filtration à 99,95% des particules de 0,3µm) - Filtres hydrophobes

Utilisations | Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons), manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)



Conditionnement :
Carton de 10 boîtes

EN140:1998

Réf	Taille
DMELIPSM	S-M
DMELIPML	M-L

Masque Elipse® INTEGRA

Combine protection respiratoire et oculaire - Protection vis à vis des aérosols, solides et/ou liquides - Protection P3

- > **Large soupape anti-retour** - Conservation masque P3 et filtre : 5 ans
- > Résiste à un impact de 45 m par seconde - **Fixation légère et anti-glissement**
- > Filtre HEPA (filtration à 99,95% des particules de 0,3µm) - Filtres hydrophobes

Utilisations | Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons), manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)



Conditionnement :
Carton de 5 boîtes

EN140:1998

Réf	Taille
MELIPISM	S-M
MELIPIML	M-L

Paire de filtres P3

Filtres de remplacement pour masque ELIPSE



Réf. **FP3ELIP**

Conditionnement :
Boîte de 10 paires



Demi-masque PHYTOPLUS DUETTA

Vendu sans cartouche A2P3

- > Demi-masque **modèle économique** et confortable **nécessitant peu de maintenance**
- > Jeu de brides: Ruban élastique - Arc nugal: Nylon
- > Membrane soupape d'expiration: Caoutchouc



Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)

Réf.	Informations	Conditionnement
MDUETTA	Demi-masque seul	Carton de 12
KMDUETTA	Demi-masque avec cartouches FA2P3DU	-

Masque intégral PHYTOPLUS DUPLA

Vendu sans cartouches A2P3 - Avec raccord fileté en accord avec la norme EN 148-1

- > Jupe faciale : TPE (Elastomère thermoplastique)
- > **Harnais de tête** à cinq branches
- > **Visière panoramique antibuée** avec circulation d'air
- > Groupe raccord qui englobe les membranes d'expiration et d'inspiration ainsi que la membrane phonique



Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos

Réf.	Informations	Conditionnement
MDUPLA	Masque seul	Boîte de 6
KMDUPLA	Masque avec cartouches FA2P3DU	-

Paire de cartouches A2P3

Protection A2P3



Réf. FA2P3DU

Conditionnement : Carton de 2 paires

Demi-masque FORCE 8

Vendu avec cartouches A2P3 interchangeables

- > Confort optimal lors d'un **port prolongé**
- > Cartouches «Press to check» pour vérifier l'étanchéité du masque
- > Cartouches à remplacer dès réception des odeurs extérieures



Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)

Réf.	Informations	Conditionnement
MFORCE8C	Masque FORCE 8 avec 2 cartouches A2P3 interchangeables	Carton de 10

Paire de cartouches Force 8

Cartouches de rechange A2P3 «Press to Check»



Réf. CARMF8

Conditionnement : Boîte de 10 paires

Demi-masque 3M™ 6200

Vendu avec cartouches A2P3 interchangeables

- > **Léger** (82g sans les cartouches)
- > **Souplesse d'emploi** (filtres anti-gaz et / ou à particules,)
- > Pièce faciale hypoallergénique - Facile à utiliser - **Bien équilibré** - Protection : poussières / brouillards / vapeurs



Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)

Réf.	Informations	Conditionnement
KM6200	Demi-masque 6200 avec cartouches A2P3	Unité
M6200	Demi-masque 3M 6200	Carton de 8




PROTECTION RESPIRATOIRE

Demi-masque 3M™ 6500

Vendu avec cartouches A2P3 interchangeables

- > Joint facial Silicone - Surmoulage Nylon
- > Protège contre les gaz, les vapeurs et/ou les particules dangereuses - **Fixation à baïonnette**

Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



Réf.	Informations	Conditionnement
KM6500	Demi-masque 6500 avec cartouches avec cartouches A2P3 interchangeables	Unité
M6502	Demi-masque seul	Carton de 10

Demi-masque 3M™ 7500

Vendu avec cartouches A2P3 interchangeables

- > **Bonne équilibrage** du produit
- > Souplesse d'emploi - **Durabilité du produit**
- > Pièce faciale hypoallergénique
- > Nouvelle soupape réduisant l'humidité à l'intérieur du masque

Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



Réf.	Informations	Conditionnement
KM7500	Demi-masque 7500 avec 2 cartouches A2P3	Unité
M7502	Demi-masque 7502	Carton de 10

Masque 3M™ intégral 6800










Vendu avec cartouches A2P3 interchangeables

- > **Bonne équilibrage** du produit
- > Intégration de la protection oculaire et de la face
- > Souplesse d'emploi
- > **Durabilité du produit**
- > Visière résistante aux produits chimiques

Utilisations | 1. Préparation des bouillies
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos



Réf.	Informations	Conditionnement
KM6800	Masque 6800 avec 2 cartouches A2P3	Unité
M6800	Masque 3M 6800	Carton de 4

Option	Informations	Visuels	Conditionnement
FP6800	Films de protection visière pour 6800 - Sachet de 25 films		Carton de 100
HARN6800	Harnais 4 branches		Carton de 5
EAC6800	Ensemble adaptateur central masque complet 6800		Carton de 5
SIB6800	Soupape inspiratoire beige pour masque 6800		Carton de 200
EDMI6800	Ensemble demi-masque intérieur avec soupape		Carton de 5
JOINET60	Joint d'étanchéité (orange) pour masques complets série 6000		Carton de 80
JOINETAC	Joint d'étanchéité de l'adaptateur central pour masques complets série 6000		Carton de 20
SEG6800	Soupape expiratoire nouveau masque complet (grise)		Carton de 10
CARM6099	Paire de cartouches ABEK2P3R vapeurs organiq., inorganiq., gaz acides, ammoniac + pouss. toxiq.		Carton de 16
K1PD6800	Kit pièces détachées pour masque 6800		Carton de 1
VIS6800	Visière de rechange pour masque 6800		Carton de 5

Filtres de rechange pour masques 3M

Filtres de rechange pour masques 3M	Réf.	Filtres de rechange pour masques 3M	Réf.
Paire de cartouches A2P3 de rechange pour masques 6200, 6500, 6800 et 7500	CARM01	Filtre anti-poussières 3M™ 2135	CARMP3
Paire de cartouches ABEK1P3 pour masques 6200, 6500 et 7500	CARM04	Paire de cartouches A2 vapeurs organiques 6055 pour masque 3M	CARMA2
Paire de cartouches ABEK2HgP3 - Uniquement utilisable avec le 6800	CARM6099	Paire de filtres P3R poussières 5935 pour masque 3M adaptables sur A2	CARMP3A
		Paire de bagues de maintien pour filtre 3M	CARM501



KIT VENTILATION ASSISTÉE PHYTOPLUS

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
ALIMENTÉE PAR UN ÉLECTRO-VENTILATEUR

[Domaines d'utilisations]



Grandes
cultures



Viticulture



Maraîchage



Horticulture

Les Kits ventilation assistée PHYTOPLUS sont des respirateurs à ventilation assistée par un ventilateur électrique.

- > Équipés d'une **batterie rechargeable**
- > Remplacent les équipements filtrants traditionnels, constitués d'une pièce faciale avec filtre, pour des travaux prolongés ou lourds car la ventilation de l'air **réduit l'effort respiratoire**
- > S'adaptent aux travaux d'assainissement d'amiante, dans des ambiances poussiéreuses ou bien dans la pulvérisation des produits phytopharmaceutiques
- > Débit d'air adéquat pour minimiser l'effort respiratoire
- > **Dossard ergonomique** rembourré en ceinture



Conditionnement :
Par unité

Réf.	Informations
KVAP1702	Set Turbine TM 1702 2 - livré avec cartouches et visière intégrale
KVAPCLV	Set Turbine FU cagoule légère - livré avec cartouches et visière relevable
FA2B2P3R	Filtres 202 A2B2P3
MTR2002	Masque intégral TR 2002 CL2





PROTECTION RESPIRATOIRE VENTILATION ASSISTÉE

Unité filtrante 3M™ VERSAFLO™ TR-600

L'unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600 est un système de purification d'air porté à la ceinture. Combinée avec l'une des coiffes 3M homologuées, elle forme un appareil respiratoire à ventilation assistée assurant une protection contre les particules, les odeurs inconfortables, les gaz et les vapeurs.



Kit complet A2P 3M™ Versaflo™ TR-619E : comprend l'unité filtrante TR-602E, un filtre A2P, un couvre-filtre, des préfiltres (x10), un pare-étincelles (x2), une ceinture décontaminable, une batterie haute capacité, un kit chargeur de batterie, un tuyau respiratoire rétractable BT-30 et un indicateur de débit d'air.

Caractéristiques et avantages

Flux d'air confortable

- Débits d'air sélectionnables à trois positions, gages de confort maximal
- Le débit d'air reste constant à mesure que la batterie se décharge ou que le filtre se charge en particules

Facilité d'utilisation

- TR-600 informe de l'état de charge de la batterie et de l'encrassement du filtre à poussières en service
- L'état de charge est également indiqué par un affichage à LED utile sur la batterie
- Aucune intervention nécessaire de la part de l'utilisateur pour calibrer le turbo
- Alarme électronique visuelle et sonore en cas de batterie ou de débit d'air faibles



Informations	Réf.
KIT COMPLET À VENTILATION ASSISTÉE TR-600	TR600KC
UNITÉ FILTRANTE 3M™ VERSAFLO™ TR-602E	TR6UNFIL
BATTERIE STANDARD 3M™ VERSAFLO™ TR-630	TR6BATSD
CHARGEUR INTELLIGENT INDIVIDUEL TR-641E TURBO	TR6CHII
FILTRES A2P TR-6310E	TR6FA2P
COUVRE-FILTRE TR-6300FC	TR6CFA2P
CEINTURE HAUTE DURABILITÉ TR-626	TR6CHD



Cagoule 3M™ Versaflo™ S-133LG

Orientation d'un courant d'air confortable dans le serre-tête

- > Raccordement rapide
- > Profil rapproché de la tête de l'utilisateur pour une **apparence plus simple et moins volumineuse**

 | **Utilisations** | Application des produits intensive type, atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine



Coiffe S133L

CLBS133L

Cagoule 3M™ Versaflo™ S-333LG

Haute résistance avec suspension intégrée 3M™

- > Le modèle S-133, mais dans un tissu souple et plus résistant
- > Prêt à l'emploi immédiatement
- > **Légère et ample**

 | **Utilisations** | Application intensive des produits types atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine



Coiffe S333LG

CLGS333L

Cagoule 3M™ Versaflo™ S-533LG

Couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules

- > **Haut niveau de confort** - Polyuréthane enduit tissé polyamide
- > Excellent champ de vision
- > Protection du cou et des épaules

 | **Utilisations** | Application intensive des produits types atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine



Cagoule S-533L

CLBS533L

Pare-visage 3M™ Versaflo™ M-206

Écran facial léger, compact et bien équilibré

- > Très polyvalent - Protection intégrale de l'appareil respiratoire, du visage, de la tête, des yeux et de l'ouïe contre un grand nombre de dangers - **Visière relevable**
- > Confort accru grâce au déflecteur qui permet d'orienter le flux d'air

 | **Utilisations** | Application intensive des produits types atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine

Pare-visage
M-206

PVM206

Surcoiffe 3M™ Versaflo™ M-976

Surprotection légère de la tête, du cou et des épaules

- > En association avec le pare visage M-206
- > Protection optimale vis à vis des aérosols liquides ou solides
- > Protection du cou et des épaules

 | **Utilisations** | Application intensive des produits types atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine

Pare-visage
M-906

SCBM976





Masque PHYTO INTÉGRAL CLEANSPACE™



Conditionnement :
Par unité

Pack Phyto - Masque intégral

- 1 Masque complet M/L : Masque à clipser sur les systèmes motorisés CLEANSPACE - Doux, hygiénique et non allergène | Silicone médical résistant jusqu'à 150°C
- 1 Adaptateur pour filtres : Permet d'adapter les filtres A2P3 sur le système motorisé Cleanspace
- 1 paire de filtre solvant A2P3 : les vapeurs et gaz organiques (température d'ébullition supérieure à 65°C)
- 1 système motorisé : Bloc moteur ventilation assistée
- Masse moteur ultra sans cartouche : 520 g
- Masse de la visière intégrale : 700 g

Réf. CSPP

Pack poussière P3 - Demi masque

CLEANSPACE 2 - PACK P3 1/2 masque (moteur cleanspace 2 + demi masque + 3 filtres TM3P + 10 préfiltres + 10 lingettes nettoyantes)



- > Respiration naturelle. Apport d'air au rythme des besoins de l'opérateur
- > Confortable (absence de buée, sensation d'air frais, facilité de communication)
- > Système parfaitement étanche
- > Système compact
- > Pratique à utiliser (absence de tuyau et de fil)
- > Visière intégrale non allergène, silicone médical

Réf. CPPP3

Accessoires

Cagoule de protection

Réf. CSCAGPR



Filtres A2P3 CLEANSPACE

Réf. CSFSA2P3



Filtres ABEK - cuveries et ammoniac

Réf. CSFABEK



Lot de de 3 filtres P3 CLEANSPACE

Réf. CSFTM3P



Adaptateurs pour filtres A2P3

Réf. CSAF



Chargeur de batterie voiture

Réf. CSCBV

Visière de protection anti-rayure - pack de 10

Réf. CSVISAR

Housse pré-filtres

Réf. CSHOUSPR

POINT RÉGLEMENTAIRE :

Les EPI des gammes AEGIS sont certifiés d'après la norme EN ISO 27065 pour les phases de préparation, mélange, chargement, application avec cabine ou sans cabine jet bas, lavage du matériel et rentrée

PROTECTIONS CHIMIQUES-PHYTOPHARMACEUTIQUES



Combinaison

AEGIS

Une EPI vestimentaire pour une protection lors de l'utilisation des produits

Certifiée pour la rentrée



EN ISO 27065
NIVEAU C2



PROTECTION

Pourcentage de pénétration du produit «pire cas» (Prowl 3.3 EC) : 0%



RÉUTILISABLE

Protection garantie jusqu'à 30 cycles d'entretien (lavage, séchage)



CONFORT

EPI adapté à la morphologie de l'utilisateur et conçu avec un textile respirant et léger



SOCIÉTAL

Acceptabilité par le grand public



RÉGLEMENTAIRE

Certifiés au niveau C2 de la norme ISO 27065

CHAMPS D'APPLICATIONS

- Préparation des bouillies de traitement (avec port complémentaire d'un tablier cat. III type PB 3)
- Pulvérisation avec cabine ou sans cabine jets bas
- Lavage du matériel de pulvérisation (avec port complémentaire d'un tablier cat. III type PB3)
- Phase de rentrée à la parcelle

Combinaison

Réf.	Taille
CAVACS	S
CAVACM	M
CAVACL	L
CAVACXL	XL
CAVAC2XL	XXL
CAVAC3XL	XXXL



Conditionnement :
Carton de 8 combinaisons



ADIVALOR

Éligible à la collecte
Éco EPI





Tablier S-PROTEC® PLUS

Catégorie III - Type PB (3) - Niveau C3 suivant la norme ISO 27065



Utilisations | 1. En préparation : en complément des EPI vestimentaires - 2. Phase de lavage : en complément pour le lavage matériel servant à l'application

- > Protection spéciale pour la préparation des traitements phytopharmaceutiques
- > Peut être découpé pour mieux s'adapter à la morphologie de l'utilisateur
- > Lavable et donc réutilisable plusieurs fois
- > Protection de l'avant du corps et des bras, couvre les jambes jusqu'aux tibias
- > Polyéthylène 100 microns



Conditionnement :
Carton de 50

Réf.	Taille
TABSP	Taille unique

Tablier sans manche TYCHEM® 6000 F

Catégorie III - Type PB (3) - Usage unique



EN 14126



Conditionnement :
Carton de 25

Tablier TYCHEM® 6000 F

Catégorie III - Type PB (3) - Usage unique



Conditionnement :
Carton de 25

- > Protection spéciale pour la préparation des traitements phytopharmaceutiques

Réf.	Taille
TT6FSM	S - M
TT6FLXXL	L - XXL

Tablier ALPHATEC 4000

Catégorie III - Type PB (3) - Usage unique



Conditionnement :
Carton de 28

- > Tablier le plus couvrant du marché
- > Très léger et particulièrement confortable

Réf.	Taille
TABMIXL	XL



DuPont™ ProShield® 20 Bleu

Certifié selon Règlement (UE) 2016/425
Catégorie III, Type 5/6 - Usage unique



- > **Combinaison à cagoule** - Coutures externes cousues
- > Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- > **Élastique à la taille (cousu)** - Fermeture à glissière sous rabat
EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)

- Utilisations** | 1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits avec une cabine fermée ou cabine ouverte jets bas - 3. Lavage du matériel avec port d'un tablier - 4. Rentrée à la parcelle



Conditionnement :
Carton de 50

Réf.	Taille
CP20BS	S
CP20BM	M
CP20BL	L
CP20BXL	XL
CP20B2XL	XXL
CP20B3XL	XXXL

Combinaison TYVEK® 500 XPERT

Catégorie III - Type 5/6 - Modèle blanc ou vert - Usage unique



- > Protège contre de nombreuses substances chimiques inorganiques et les particules d'une taille supérieure à 1µm
- > Élastiques à la ceinture, autour du visage et des poignets
- > **Résiste à l'abrasion et à la déchirure**
- > Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- > EN 14126 (barrière contre les agents infectieux)
- > EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)

- Utilisations** | 1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits avec une cabine fermée ou cabine ouverte jets bas - 3. Lavage du matériel avec port d'un tablier - 4. Rentrée à la parcelle



Conditionnement :
Carton de 4 paquets - Paquets de 25

Modèle blanc


Réf.	Taille
CT5XBS	S
CT5XBM	M
CT5XBL	L
CT5XBL	XL
CT5XB2XL	XXL
CT5XB3XL	XXXL

Modèle vert

Réf.	Taille
CT5XVS*	S
CT5XVM	M
CT5XVL	L
CT5XVXL	XL
CT5XV2XL	XXL
CT5XV3XL*	XXXL

Combinaison TYVEK® 600 plus

Catégorie III - Type 4/5/6 - Modèle blanc ou vert - Usage unique



EN 14126

- > Protège contre de nombreuses substances chimiques inorganiques et les particules d'une taille supérieure à 1µm
- > **Élastiques à la ceinture**, autour du visage, des poignets et des chevilles - N'accepte pas le port de pulvérisateurs à dos
- > **Résiste à l'abrasion et à la déchirure**

- Utilisations** | 1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits en plein champs sans contact intense avec la végétation
3. Lavage du matériel avec port d'un tablier - catégorie III type PB 3



Conditionnement :
Carton de 4 paquets - Paquets de 25

Modèle vert

Réf.	Taille
CT6PVS*	S
CT6PVM	M
CT6PVL	L
CT6PVXL	XL
CT6PV2XL	XXL
CT6PV3XL*	XXXL

Modèle blanc

Réf.	Taille
CT6PBS	S
CT6PBM	M
CT6PBL	L
CT6PBXL	XL
CT6PB2XL	XXL
CT6PB3XL	XXXL





PROTECTION DU CORPS

Combinaison TYVEK® 800J

Catégorie III - Type 3B/4B/5B/6B



- > Offre une protection optimale alliée à une totale liberté de mouvements
- > Souple, respirante et légère
- > Résistance aux jets de substances chimiques aqueuses sous pression, la respirabilité, la durabilité et la liberté

Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. Application sans cabine, manuelle en plein champs, sous serres. Contact intense avec la végétation - 3. Lavage du matériel de préparation



Conditionnement :
Carton de 25 combinaisons

Réf.	Taille
CT8JS	S
CT8JM	M
CT8JL	L
CT8JXL	XL
CT8J2XL	XXL

Combinaison TYCHEM® 6000 F

Catégorie III - Type 3B/4/5/6



- > Spécifique pour les usages phytopharmaceutiques en environnement fermé
- > Compatible avec le port d'un pulvérisateur à dos
- > Confortable et adaptée pour les travaux difficiles
- > Résiste à l'abrasion et à la déchirure

Utilisations | 1. Préparation des bouillies - 2. Application sans cabine, manuelle en plein champs, sous serres. Contact intense avec la végétation - 3. Lavage du matériel de préparation



Conditionnement :
Sachet de 5
Carton de 25

Réf.	Taille
CT6FGS	S
CT6FGM	M
CT6FGL	L
CT6FGXL	XL
CT6FG2XL	XXL
CT6FG3XL	XXXL

Comprendre les pictogrammes

QUELS TYPES POUR QUELLES PROTECTIONS ?

Les EPI phytos sont de catégorie III - pour tous les dangers mortels et/ou pouvant entraîner des lésions irréversibles

Type 3- NF EN 14605



Protection contre les produits chimiques liquides sous forme de jet sous pression. Projection violente de produit chimique liquide. Par exemple application type chenillard, atomiseur...

Type 4- NF EN 14605



Protection contre les produits chimiques liquides sous forme d'une pulvérisation intense. Le liquide ruisselle sur le vêtement. Par exemple application pulvé à dos basse pression...

Type 5- NF EN 13982



Protection contre les produits chimiques solides, particules en suspension dans l'air. Par exemple application type poudrage

Type 6- NF EN 13034



Protection limitée dans le temps contre les éclaboussures de produits chimiques liquides. Projection type brouillard de faible intensité

GANTS NITRILES

3 TYPES DE FINITIONS



GANTS POUDRÉS

Permet de faciliter le gantage. La poudre présente à l'intérieur va entraîner un meilleur glissement entre la peau et le gant. Limitation de la transpiration des mains, augmentation de la durée de port



GANTS
TNT 92-500



GANTS CHLORINÉS

Traitement en eau chlorée, suivi de rinçages lors de la fabrication. Facilite le gantage et le dégantage sans augmenter l'épaisseur et sans utiliser de poudre. Réduit le risque d'allergie pour les gants en latex nature



GANTS
SOLO 977



GANTS
SOLO 999



GANTS
TNT 92-605



GANTS FLOCKÉS

Fibres textiles à base de coton, recouvrant l'intérieur des gants. Toucher moletté comparable à celui d'une fine moquette. Bonne absorption de la transpiration.



GANTS
ULTRANITRIL 492



GANTS
SOLVEX 37-676



GANTS
ULTRANITRIL 480



GANTS
SOLVEX 37-695



GANTS SUPPORTÉS

Intérieur tricoté en coton ou en matériaux synthétiques permettant d'augmenter le confort. Particulièrement adapté aux travaux de longue durée.



GANTS
ALPHATEC®58-270



GANTS
ALPHATEC®58-535



GANTS
NSK 24



GANTS
NSK 26



PROTECTIONS CHIMIQUES-PHYTOPHARMACEUTIQUES



PROTECTION DES MAINS

Gants solo 977

Meilleure protection chimique dans la gamme à usage unique



- > Bon compromis entre l'épaisseur, la souplesse et la résistance
- > Chlorinée pour un meilleur enfilage
- > Granitée sur le bout des doigts pour une bonne prise en main
- > Boîte distributrice de 100 gants

Utilisations | 1. Débouchage des buses - 2. Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



Conditionnement :
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes

Réf.	Taille
GS9776	6
GS9777	7
GS9778	8
GS9779	9
GS97710	10

Gants TOUCH N TUFF 92-500

La référence du marché



- > Excellente résistance chimique
- > Excellente résistance à la perforation
- > **Enfilage facile et une forte adhérence**
- > Une plus longue durée de vie
- > Gants pour produits phytopharmaceutiques à usage unique
- > Fabriqués en nitrile - Couleur verte - Poudrés
- > Bord de manchette ourlé

Utilisations | 1. Débouchage des buses - 2. Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



Conditionnement :
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes

Réf.	Taille
G92500S	6,5,7 - S/M
G92500M	7,5,8 - M/L
G92500L	8,5,9 - L/XL
G92500XL	9,5,10 - XL/XXL

Gants SOLO 999

Excellente résistance mécanique, idéal en environnement huileux



- > Gants à manchettes longues (30cm)
- > Précision des gestes grâce à la finesse
- > **Facile d'utilisation** : gantage et dégantage aisés
- > Recommandés aux personnes sensibilisées aux protéines du latex

Utilisations | 1. Débouchage des buses - 2. Intervention sur le système de pulvérisation à champs



Conditionnement :
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes

Réf.	Taille
GS9996	6
GS9997	7
GS9998	8
GS9999	9

TOUCH N TUFF 92-605

Gants à manchettes longue



- > Gants pour produits phytopharmaceutiques à usage unique
- > Fabriqués en nitrile - Couleur verte - Non poudrés
- > Bord de manchette ourlé
- > **Légers, confortables, pratiques et souples**
- > Longueur : 300mm - Épaisseur : 0,12mm

Utilisations | 1. Débouchage des buses - 2. Intervention sur le système de pulvérisation à champs



Conditionnement :
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes

Réf.	Taille
G92605S	6,5,7 - S/M
G92605M	7,5,8 - M/L
G92605L	8,5,9 - L/XL
G92605XL	9,5,10 - XL/XXL



PROTECTION DES MAINS

Gants Ultranitril 492

Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique
Longueur 320 mm



- > **Dextérité et confort** grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage
- > Traitement/dégraissage des métaux avec solvants

Utilisations | 1. Préparation des traitements - 2. En application : sans cabine et/ou pompe à dos - 3. Lavage du matériel de pulvérisation

Conditionnement :
Sachet de 10 gants (emballage unitaire)
Carton de 10 sachets

Réf.	Taille
G4927	7
G4928	8
G4929	9
G49210	10
G49211	11

Gants ALPHATEC®-SOLVEX 37-676

Un gant confortable et résistant aux produits chimiques, dans une large gamme d'applications - Longueur 330 mm



- > Permettre un travail optimal dans des **environnements humides ou secs**
- > Améliore les niveaux de préhension
- > **Le gant est plus long** (38 cm)


Utilisations | 1. Préparation des traitements - 2. En application : sans cabine et/ou pompe à dos - 3. Lavage du matériel de pulvérisation

Conditionnement :
Sachet de 6 paires (emballage unitaire)
Carton de 144 paires

Réf.	Taille
G376767	7
G376768	8
G376769	9
G3767610	10
G3767611	11

Gants ALPHATEC®-SOLVEX 37-695

Gants nitrile pour produits phytopharmaceutiques - Longueur 380 mm



- > Gants nitrile pour produits phytopharmaceutiques
- > Couleur verte - Intérieur en coton
- > Finition extérieure adhésivée - **Très bonne dextérité**


Utilisations | 1. Préparation des traitements - 2. En application : sans cabine et/ou pompe à dos - 3. Lavage du matériel de pulvérisation

Conditionnement :
Sachet de 6 paires (emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Réf.	Taille
G376957	7
G376958	8
G376959	9
G3769510	10
G3769511	11

Gants MAPA Ultranitril 480

L'ultralongue protection chimique - Longueur 460 mm



- > Durée de vie supérieure
- > **Bonne durée de vie supérieure** : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)
- > **Excellente protection lors de manipulations intensives** de produits chimiques à haut-risque

Utilisations | 1. Préparation des traitements - 2. En application : sans cabine et/ou pompe à dos - 3. Lavage du matériel de pulvérisation

Conditionnement :
Sachet individuel (emballage unitaire)
Carton de 12 paires

Réf.	Taille
G4807	7
G4808	8
G4809	9
G48010	10





Gants ALPHATEC® 58-270

Gants phytopharmaceutiques haut confort - Longueur 300 mm



- > **Excellente sensibilité tactile**, grande souplesse, très haut confort
- > Intérieur tissé pour un meilleur confort et un retrait plus aisé
- > Grip pour une **meilleure préhension** même en environnement humide

| **Utilisations** | 1. Préparation des traitements - 2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos - 3. Lavage du matériel de pulvérisation




Conditionnement :
Sachet de 6 paires (emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Réf.	Taille
G582706	6
G582707	7
G582708	8
G582709	9
G5827010	10
G5827011	11

Gants ALPHATEC® 58-535

Combinaison inédite alliant résistance aux produits chimiques, préhension sûre et confort - Longueur 340 mm



- > Permet aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec **plus de contrôle tout en utilisant moins de force**
- > **Membrane robuste en nitrile** délivrant une protection élevée en cas d'exposition à des bases, huiles, carburants, graisses et certains solvants

| **Utilisations** | 1. Préparation des traitements - 2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos - 3. Lavage du matériel de pulvérisation



Conditionnement :
Sachet de 6 paires (emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Réf.	Taille
G585357	7
G585358	8
G585359	9
G5853510	10
G5853511	11

Gants NSK 24

Résistance éprouvée contre les éclaboussures de produits chimiques dangereux - Longueur 350 mm



- > Excellente résistance chimique - **Excellente résistance à la perforation**
- > Enfilage facile et une forte adhérence
- > **Une plus longue durée** que les autres gants jetables en nitrile

| **Utilisations** | 1. Préparation des traitements - 2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos - 3. Lavage du matériel de pulvérisation



Conditionnement :
Sachet de 12 paires (emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Réf.	Taille
GNSK2408	8
GNSK2409	9
GNSK2410	10
GNSK2411	11

Gants NSK 26

Gants phytopharmaceutiques à manches longues
Longueur 650 mm



- > Idéal pour les **traitements avec risques de projections** (nettoyage du pulvérisateur, désinfection des bâtiments d'élevage,...)
- > **Manchettes avec bords élastiqués** - Enduction totale en nitrile
- > Bord de manchette ourlé

| **Utilisations** | 1. Préparation des traitements - 2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos - 3. Lavage du matériel de pulvérisation



Conditionnement :
Sachet de 12 paires (emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Réf.	Taille
GNSK2608	8
GNSK2609	9
GNSK2610	10
GNSK2611	11

PROTECTION DES PIEDS

Bottes de sécurité S5 SEGUR NOIRE

Protège des éclaboussures de produits chimiques - Norme EN 13 832-3



- > Semelle PVC-NITRILE - Doublure intérieure en Polyester
- > Absorption d'énergie au niveau du talon
- > Semelle antidérapante (SRA) et antistatique
- > Embout de protection en acier
- > Semelle intercalaire anti-perforation



Conditionnement :
Carton de 6 paires

Réf.	Taille
BOTTSG37	37
BOTTSG38	38
BOTTSG39	39
BOTTSG40	40
BOTTSG41	41
BOTTSG42	42
BOTTSG43	43
BOTTSG44	44
BOTTSG45	45
BOTTSG46	46
BOTTSG47	47
BOTTSG48	48



Utilisations | 1. Application manuelle en plein champs

Bottes S5 chimiques

Protège des éclaboussures de produits chimiques
Norme EN 13 832-3 - Spéciales application en plein champs



- > Bottes Coquées
- > Semelles anti-perforation
- > Résistance aux hydrocarbures
- > Résistance aux produits chimiques



Conditionnement :
Carton de 5 paires

Réf.	Taille
BOTT36	36
BOTT38	37/38
BOTT39	39
BOTT41	40/41
BOTT42	42
BOTT44	44
BOTT45	45
BOTT47	46/47
BOTT48	48
BOTT50	49/50



Utilisations | 1. Application manuelle en plein champs

Couvre-bottes TYCHEM® 6000 F

Grande résistance mécanique



Conditionnement :
Carton de 50 paires

Réf.	Taille
CBOTT6F	Taille unique

Manchettes TYCHEM® 6000 F

Adaptées pour les travaux lors de la ré-entrée



Conditionnement :
Carton de 50 paires

Réf.	Taille
MANCT6F	Taille unique



Gamme SPÉCIALE RENTRÉE

Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux préconisations d'utilisation portées sur l'étiquette du bidon

	MÉLANGE/ CHARGEMENT	PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRAINÉ À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR ; PULVÉRISATION VERS LE BAS		NETTOYAGE	PROTECTION DU TRAVAILLEUR
		TRACTEUR AVEC CABINE	TRACTEUR SANS CABINE		
GANTS EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16623-1+A1 (type A)) usage unique (EN ISO 374-2 (type A, B ou C))	Réutilisables	A usage unique	A usage unique	Réutilisables	Réutilisables
EPI VESTIMENTAIRE conforme à la norme NF EN ISO 27065	EPI vestimentaire ET EPI partiel			EPI vestimentaire ET EPI partiel	
EPI PARTIEL blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB3 certifié EN14605+A1					



Dans le cadre de la protection vis à vis des produits phytopharmaceutiques, les fabricants d'EPI ont travaillé sur de nouvelles gammes d'équipements vestimentaires et de gants et ce notamment pour la phase de rentrée.

Ceux-ci sont préconisés sur les phase de travail suivantes :

- Pour la phase de retour des opérateurs dans une parcelle traitée
Après le respect du délai de rentrée, ou en conditions d'urgence (avec port des EPI complémentaires).

Ces équipements de protection vestimentaire sont maintenant **réutilisables**, offrent une meilleure **résistance mécanique** et surtout sont **confortables** avec une respirabilité optimale.

L'employeur a l'obligation de fournir et de vérifier le port des Equipements de Protection individuelle (EPI) lorsque ceux-ci sont indispensables (responsabilité de l'employeur engagée)



Ensemble veste-pantalon AEGIS

- > Utilisable sur les phases de préparation, application et lavage avec port des EPI complémentaires



Conditionnement :
Carton de 15 vestes
ou 15 pantalons

Veste		Pantalon	
Réf.	Taille	Réf.	Taille
VAVACS	S	PAVS	S
VAVACM	M	PAVM	M
VAVACL	L	PAVL	L
VAVACL	XL	PAVXL	XL
VAVAC2XL	XXL	PAV2XL	XXL
VAVAC3XL	XXXL	PAV3XL	XXXL

Gants ULTRANE 500

Excellente résistance à l'abrasion due au revêtement nitrile



- > Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile
- > Double enduction nitrile palmaire, avec retour jusqu'au milieu de la 2e phalange
- > Permet également de réduire les tensions musculaire
- > Gant de couleur foncée adapté aux environnements industriels
- > **Gant durable et rentable**

Protection des opérateurs en contact avec des résidus de pesticides secs ou partiellement secs qui restent sur la plante.

| Utilisations | 1. Ensemble des travaux de rentrée après le DRE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires - emballage unitaire
Carton de 96 paires

Réf.	Taille
GUL50006	6
GUL50007	7
GUL50008	8
GUL50009	9
GUL50010	10
GUL50011	11

Gants ULTRANE 525

Dos aéré, poignet tricot - Longueur : 23-28 cm



- > Durable et rentable : lavable jusqu'à 5 cycles, il n'est pas nécessaire de la changer grâce à sa résistance à l'huile
- > Double enduction nitrile palmaire, avec retour jusqu'à la base des doigts
- > Excellente résistance à l'abrasion grâce à enduction nitrile
- > Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre

Protection des opérateurs en contact avec des résidus de pesticides secs ou partiellement secs qui restent sur la plante.

| Utilisations | 1. Ensemble des travaux de rentrée après le DRE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires - emballage unitaire
Carton de 96 paires

Réf.	Taille
GUL52507	7
GUL52508	8
GUL52509	9
GUL52510	10
GUL52511	11

Gants HyFlex® 11-925

Gants de manutention pratique et confortable avec un effet seconde peau - Vente uniquement par lot de 12 paires



- > Grand confort - Très bonne adhérence
- > Double enduction nitrile palmaire, avec retour jusqu'à la base des doigts
- > Résistance à l'huile - Très grande flexibilité - Tactilité accrue

Protection des opérateurs en contact avec des résidus de pesticides secs ou partiellement secs qui restent sur la plante.

| Utilisations | 1. Ensemble des travaux de rentrée après le DRE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Carton de 144 paires

Réf.	Taille
G119256	6
G119257	7
G119258	8
G119259	9
G1192510	10
G1192511	11

